















Farbton

Hersteller

		Revell <i>-Aqua Color-</i>	Gunze <i>-Hobby Color-</i>	Tamiya	Vallejo <i>-Model Air-¹</i> <i>-Model Color-²</i>		Humbrol <i>-Enamel-³</i> <i>-Acryl-</i>	
RAL 7028 <i>Dunkelgelb</i>		---	---	XF60	71081	70978	81	81A
RAL 6003 <i>Olivgrün</i>		---	H405	XF58	71013	70850	66	66A
RAL 8017 <i>Schokoladenbraun</i>		---	H406	XF64	71041	70872	160	---
RAL 1015 <i>Hellelfenbein</i>		---	---	XF14	71045	70918	121	---
RAL 9011 <i>Grafitschwarz</i>		36108	H12	XF1	71057	70862	33	33A
RAL 7008 <i>Khakigräu</i>		36186	H404	XF51	71043	70988	26	26A
RAL 7009 <i>Grün-/Feldgräu</i>		---	---	XF65	71020	70830	86	86A
RAL 8012 <i>Rotbraun</i>		36137	---	XF9	71039	70985	100	---
RAL 8027 <i>Lederbraun</i>		36184	---	---	71035	70940	62	62A
Farben ohne RAL Zuordnung								
<i>Brünierter Stahl</i>		---	H18	X10	71072	70800	27004	053A
<i>Eisen/Gusseisen</i>		36191	---	XF56	71073	70864	---	---
<i>Transparentes Bläu</i>		---	H93	X23	---	70938	---	---
<i>Messing</i>		36192	H9	X12	71067	70801	054	016A
<i>Holzbraun</i>		---	H37	---	71032	70984	110	110A

1) Stark verdünnte Farbe, die nur für den Auftrag mittels Airbrush geeignet ist.

2) Hochpigmentierte Farbe, die nur für den Auftrag mittels Pinsel geeignet ist.

3) Farbe auf Basis von Kunstharzverdünnung. Diese Farbe kann Farbe auf Acrylbasis angreifen und an- bzw. auflösen. Vor Gebrauch unbedingt auf Verträglichkeit testen!

4) Beachten Sie die Hinweise der jeweiligen Hersteller bzgl. verträglicher Verdünnungen. Wir empfehlen, die jeweiligen Verdünnungen der Hersteller zu benutzen. Diese sind auf die jeweiligen eigenen Farben abgestimmt.

5) RAL6003 Olivgrün und RAL8017 Schokoladenbraun werden nur dann benötigt, sofern der optionale Tarnanstrich aufgebracht wird.

6) RAL 7028, rekonstruiert nach RAL-Farbtongregisterkarte von 1944 kann bei der Firma FrickWork unter www.frickwork.de bezogen werden.